WE064

Variateur rotatif Essensya 320VA pour transformateur électronique

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	encastré
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Dimensions	
Profondeur produit installé	48 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	70 mm
Capacité	
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	laqué
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Type de montage	encastré
Connexion	
Type de connexion	cage à vis
Equipement	
Type de variateur	Non
Radio bidirectionnelle	Oui
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification