



WE155

Sortie de câble monobloc Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

Protection différentielle intégrée Non

Raccordement centralisé Non

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

Modèle

Nombre de modules 2

Compatibilité

Compatible IFTTT Non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Connectivité

Avec prise USB de charge Non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 37 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 22.8 mm

Hauteur produit installé 80 mm

Largeur produit installé 70 mm

Capacité

Nombre d'emplacements de modules 0

Porte, couvercle

Cadenassable Non

Alimentation

Alimentation spéciale de courant Autre

Matières

Couleur	blanc
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non

Connexion

Nombre de phases accessibles	0
------------------------------	---

Accessoires inclus

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Équipement

Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Isolé	Oui
-------	-----

Identification

Série	essensya
Version	Autre