



WE156

## Sortie de câble Essensya Pure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation encastré

#### Fonctions

Protection différentielle intégrée Non

Raccordement centralisé Non

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

#### Modèle

Nombre de modules 2

#### Compatibilité

Compatible IFTTT Non

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

#### Connectivité

Avec prise USB de charge Non

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

#### Dimensions

Profondeur 37 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 22.8 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

#### Capacité

Nombre d'emplacements de modules 0

#### Porte, couvercle

Cadenassable Non

#### Alimentation

Alimentation spéciale de courant Autre

**Matières**

Couleur	blanc
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non

**Connexion**

Nombre de phases accessibles	0
------------------------------	---

**Accessoires inclus**

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

**Équipement**

Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Isolé	Oui
-------	-----

**Identification**

Série	essensya
Version	Autre