



WE200

Prise T Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type	T
Mode de fixation	encastré

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Orientation connecteur (support Data)	rectiligne
---------------------------------------	------------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	15 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Longueur	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x28
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur

Équipement

Nombre de sorties	1
Intègre porte étiquette transparent	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C

Identification

Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Avec impression	Non