



WE214G



## Prise RJ45 Essensya Catégorie 5e FTP pour Grade 1 à griffes Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type             | FTP      |
| Mode de fixation | encastré |

#### Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondeur produit installé | 35 mm |
| Hauteur produit installé    | 70 mm |
| Largeur produit installé    | 73 mm |

#### Capacité

|  |   |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
| Nombre d'emplacements de modules           | 2 |

#### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur                       | blanc                |
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière                       | polycarbonate        |
| Type de traitement de surface | laqué                |

#### Équipement

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Intègre porte étiquette transparent | Oui |
|-------------------------------------|-----|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Identification

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Série       | essensya                             |
| Composition | mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |