



WE223

essensya prise RJ45 Catégorie 6 FTP pour Grade 1 Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|------------------|----------|
| Type | FTP |
| Mode de fixation | encastré |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 11 mm |
| Hauteur produit installé | 70 mm |
| Dimensions (LLxllxhh) | 75x75x35 |
| Largeur produit installé | 75 mm |

Capacité

| | |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
| Nombre d'emplacements de modules | 2 |

Matières

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | polycarbonate |
| Type de traitement de surface | laqué |

Équipement

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Intègre porte étiquette transparent | Oui |
|-------------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Essai fil incandescent | /CEI 695-2-1: 650°C |

Identification

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Série | essensya |
| Composition | mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |