



WE224T

RJ45 CAT.6 FTP simple Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Type RJ

Dimensions

Hauteur produit installé 75 mm

Matières

Couleur aspect titane

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Installation, montage

Mode de fixation A vis

Type de montage encastré

Connexion

Type de connexion contact pour connexion autodénudante

Équipement

Nombre de sorties 1

Intègre porte étiquette transparent Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 01

Indice de protection IP IP20

Identification

Série essensya

Composition élément de base avec enjoliveur