



WE226

RJ45 CAT.6 STP simple Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type	STP
Mode de fixation	encastré

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Orientation connecteur (support Data)	rectiligne
---------------------------------------	------------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	11 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x35
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate

Équipement

Nombre de sorties	1
Intègre porte étiquette transparent	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C

Identification

Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Avec impression	Non