



WE253T

**TV+FM double direct Essensya Titane**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type	TV+FM
Mode de fixation	encastré

**Modèle**

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

**Connectivité**

Bande passante	4 - 862 MHz
----------------	-------------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	11 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x32
Largeur produit installé	75 mm

**Atténuation**

Atténuation de raccordement à 860 MHz	1 dB
---------------------------------------	------

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

**Matières**

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc

**Equipement**

Nombre de sorties	2
-------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C

**Identification**

Série	essensya
-------	----------