

WE256

TV+FM+SAT directe 1 entrée Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type	TV+FM+SAT
Mode de fixation	encastré
Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Connectivité	
Bande passante	4 - 2400 MHz
Dimensions	
Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x40
Largeur produit installé	75 mm
Capacité	
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Matières	
Couleur	blanc
Equipement	
Nombre de sorties	3
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C
Identification	
Série	essensya

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification