



WE301



Double Poussoir volet roulant Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Nombre de touches	2
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	contact à poussoir bipolaire

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	37 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm
Dimensions produit installé	37

Capacité

Nombre d'emplacements de modules	0
----------------------------------	---

Matières

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------

Pictogrammes

Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG
------------	------------------