



WE310



Thermostat Electronique Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Fonctions

Avec fonction de refroidissement	Oui
----------------------------------	-----

Dimensions

Profondeur interne	50 mm
--------------------	-------

Mesures

Plage de mesure de température	5 / 40 °C
--------------------------------	-----------

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Configuration

Température de consigne confort	5 / 30 °C
---------------------------------	-----------

Equipement

Type de capteur	capteur à résistance
-----------------	----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Série	essensya
-------	----------