



WE310T



Thermostat Electronique Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Fonctions

Avec fonction de refroidissement Oui

Dimensions

Profondeur interne 50 mm

Mesures

Plage de mesure de température 5 / 40 °C

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Configuration

Température de consigne confort 5 / 30 °C

Equipement

Type de capteur capteur à résistance

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série essensya