



WNA002

cubyko Inter VV à voyant associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
Poussoirs	No

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	mélange de matériaux

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Équipement

Éclairage	pour éclairage
Interrupteur de chauffage	Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

Identification

Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Pictogrammes

Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG
------------	------------------
