



WNA003

cubyko Inter VV témoin associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---------------------------|---------------|
| Type d'organe de commande | touche simple |
| Nombre de touches | 2 |
| Mode de fixation | clipsé |

Commandes & indicateurs

| | |
|-----------------|-----|
| Voyant lumineux | oui |
| Poussoirs | No |

Principales caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|----------|
| Tension nominale | 250V |
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 10 AX |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-------|
| Profondeur produit installé | 40 mm |
| Hauteur produit installé | 75 mm |
| Largeur produit installé | 75 mm |

Capacité

| | |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
|--|---|

Matières

| | |
|-------------|----------------------|
| Couleur RAL | RAL 7011 - Gris fer |
| Matière | mélange de matériaux |

Connexion

| | |
|-------------------|--------------|
| Type de connexion | Quickconnect |
|-------------------|--------------|

Équipement

| | |
|---------------------------|----------------|
| Éclairage | pour éclairage |
| Interrupteur de chauffage | Non |

Sécurité

| | |
|---|----------------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07 |
| Indice de protection IP | IP55 |
| Essai fil incandescent | NF EN 60-695-2 |
| Conformité REACH | Oui |

| | |
|------------------------------|------|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Sans halogène | Non |
| Résistance au choc | IK07 |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service | -15...30 °C |
| Température de stockage/transport | -50...50 °C |

Pictogrammes

| | |
|------------|------------------|
| Symbole WA | INSTALLATEUR.JPG |
|------------|------------------|