



WNA006B

**V&V Cubyko porte-étiqu assoc. Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux	oui
Poussoirs	No

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

**Matières**

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène
Matière	mélange de matériaux

**Connexion**

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

**Équipement**

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Résistance au choc	IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

---

**Identification**

---

Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

---