



WNA008

**Cubyko interrupteur bipolaire LT marqué 0/1 associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux non

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale 250V

Fréquence assignée 50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 10 AX

**Dimensions**

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

**Matières**

Couleur compos. gris

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polypropylène

**Installation, montage**

Type de montage encastré

**Connexion**

Section de raccordement en câble rigide mini 2x1 mm<sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm<sup>2</sup>

Type de connexion cage sans vis

**Équipement**

Interrupteur de chauffage Non

**Standards**

Homologations EN 60669-1

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP	IP20
Résistance au choc	IK07
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
<b>Identification</b>	
Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
<b>Pictogrammes</b>	
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG