



WNA008B



**Cubyko interrupteur bipolaire LT marqué 0/1 associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux non

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale 250V

Fréquence assignée 50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 10 AX

**Dimensions**

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière polypropylène

**Équipement**

Interrupteur de chauffage Non

**Standards**

Homologations EN 60669-1

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

**Identification**

Série

cubyko

Composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)