



WNA021

cubyko Pousoir 10/1F lumineux associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

Identification

Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjolveur (ou doigt)