



WNA023B

**Cubyko poussoir LT à fermeture 1F à voyant témoin associable blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

**Matières**

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Résistance au choc	IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

**Identification**

Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)