



WNA025

## BP Cubyko porte-étiquette 1F assoc. Gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

#### Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène

#### Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Résistance au choc	IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

#### Identification

Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
<b>Pictogrammes</b>	
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG