



WNA104B

## Prise 2P+T Cubyko avec porte-étiquette associable Blanc IP55

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Fonctions

Raccordement centralisé Non

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

#### Compatibilité

Compatible IFTTT Non

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Avec ou sans voyant sans

#### Connectivité

Avec prise USB de charge Non

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 22.8 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Nombre d'emplacements de modules 2

#### Porte, couvercle

Cadenassable Non

#### Alimentation

Alimentation spéciale de courant Sans alimentation par courant spécial

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Transparent	Non
Finition métallique	Non
<b>Connexion</b>	
Type de connexion	Quickconnect
<b>Accessoires inclus</b>	
Avec fusible fin	Non
<b>Équipement</b>	
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Oui
<b>Sécurité</b>	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui
<b>Identification</b>	
Série	cubyko
Version	FR