



WNA105

**Prise 2P+T Cubyko à détrompage associable Gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Fonctions**

Raccordement centralisé Non

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

**Compatibilité**

Compatible IFTTT Non

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux non

Avec ou sans voyant sans

**Connectivité**

Avec prise USB de charge Non

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée 50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant de fuite mesuré 0 mA

Courant assigné nominal 16 A

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Profondeur produit installé 22.8 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Nombre d'emplacements de modules 2

**Porte, couvercle**

Cadenassable Non

**Alimentation**

Alimentation spéciale de courant Sans alimentation par courant spécial

<b>Matières</b>	
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non
<b>Connexion</b>	
Type de connexion	Quickconnect
<b>Accessoires inclus</b>	
Avec fusible fin	Non
<b>Équipement</b>	
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
<b>Sécurité</b>	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui
<b>Identification</b>	
Série	cubyko
Version	FR