



WNA105B

Prise 2P+T Cubyko à détrompage associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Fonctions

Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant de fuite mesuré	0 mA
Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm
Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Connexion	
Type de connexion	Quickconnect
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Équipement	
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui
Identification	
Série	cubyko
Version	FR