



WNA105B

Prise 2P+T Cubyko à détrompage associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	clipsé

Fonctions

Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant de fuite mesuré	0 mA
Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm
Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Alimentation

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Accessoires inclus

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Équipement

Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui

Identification

Version	FR
---------	----