



WNA160

Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco gris mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Fonctions

Protection différentielle intégrée Non

Raccordement centralisé Non

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

Modèle

Nombre de modules 1

Compatibilité

Compatible IFTTT Non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Avec ou sans voyant sans

Connectivité

Avec prise USB de charge Non

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 22.8 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
-------------	---------------------

Matière	mélange de matériaux
---------	----------------------

Transparent	Non
-------------	-----

Finition métallique	Non
---------------------	-----

Connexion

Nombre de phases accessibles	1
------------------------------	---

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Accessoires inclus

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Équipement

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Nombre de prises commandées	0
-----------------------------	---

Commutateur marche/arrêt	Non
--------------------------	-----

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-50...50 °C
-----------------------------------	-------------

Isolé	Oui
-------	-----

Identification

Série	cubyko
-------	--------

Version	F
---------	---