



WNA160B

Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco blc pol mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Fonctions

Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	64 mm
Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	81 mm
Largeur produit installé	75 mm
Hauteur	81 mm
Largeur	81 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	mélange de matériaux
---------	----------------------

Transparent	Non
-------------	-----

Finition métallique	Non
---------------------	-----

Connexion

Nombre de phases accessibles	1
------------------------------	---

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Accessoires inclus

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Équipement

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Nombre de prises commandées	0
-----------------------------	---

Commutateur marche/arrêt	Non
--------------------------	-----

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-50...50 °C
-----------------------------------	-------------

Isolé	Oui
-------	-----

Identification

Série	cubyko
-------	--------

Version	F
---------	---