



WNA300

Cubyko inter volet roulant LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 250V

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 AX

Dimensions

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polypropylène

Installation, montage

Type de montage encastré

Equipement

Interrupteur de chauffage Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Identification	
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Pictogrammes	
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG