



WNA300B

## Cubyko inter volet roulant LT associable blanc IP55

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 AX

#### Dimensions

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière polypropylène

#### Équipement

Interrupteur de chauffage Non

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP20

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -15...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

#### Identification

Série cubyko

Composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)