



WNA301

## BP Cubyko volet-roulant assoc. Gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

#### Matières

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polypropylène

Matière mélange de matériaux

#### Connexion

Type de connexion Quickconnect

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP55

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -15...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

#### Identification

Série cubyko

**Pictogrammes**

---

Symbole WA

INSTALLATEUR.JPG