



WNA301B

Cubyko pousoir volet-roulant LT associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière polypropylène

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP20

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -15...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

Identification

Série cubyko

Composition mécanisme avec enjolveur (ou doigt)