



WNA601

## Voyant Cubyko Vert/Rouge

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Fonctions

Avec éclairage fonctionnel Oui

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 250V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

#### Puissance

Puissance consommée en W 1.4 mW

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

#### Matières

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polypropylène (PP)

Type de traitement de surface verni mat

#### Gestion de l'éclairage

Type de Lampe LED

#### Installation, montage

Mode de fixation Clipsé

Type de montage encastré / saillie

#### Connexion

Type de douille Fix

#### Équipement

Avec éclairage Oui

#### Standards

Homologations NF

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

**Identification**

---

Série

cubyko