



WNC003

**cubyko Inter VV témoin avec neutre saillie gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	vissé

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x65
Largeur produit installé	75 mm

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

**Matières**

Couleur	complet gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	matt

**Installation, montage**

Type de montage	en saillie
-----------------	------------

**Connexion**

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de contact	va et vient
Type de connexion	Quickconnect

**Standards**

---

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

---

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

---

Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
------------------------	----------------

**Identification**

---

Série	W.1
-------	-----

---

Composition	mécanisme complet avec plaque
-------------	-------------------------------