



WNC021

cubyko Pousoir 10/1F à voyant saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de touches	1
Mode de fixation	vissé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x71
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Identification

Série	W.1
Composition	mécanisme complet avec plaque