



WNC035

Interrupteur à clé 2 positions Cubyko saillie Gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	clé
Nombre de touches	1
Mode de fixation	vissé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Poussoirs	No

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	74 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x80
Largeur produit installé	75 mm

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
-------------	---------------------

Connexion

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

Équipement

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
------------------------	-------------

