



WNC044

**Double BP Cubyko 10/1F saillie Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation vissé

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée 50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 10 A

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 64 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 76x76x87

Largeur produit installé 75 mm

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

**Matières**

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polypropylène

**Connexion**

Type de connexion Quickconnect

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP55

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

**Identification**

Série cubyko

Composition mécanisme complet avec plaque