



WNC122B



## Prise double Cubyko horizontale 2P+T saillie Blanc IP55

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation vissé

#### Fonctions

Raccordement centralisé Oui

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

#### Modèle

Nombre de modules 4

#### Compatibilité

Compatible IFTTT Non

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Avec ou sans voyant sans

#### Connectivité

Avec prise USB de charge Non

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 22.8 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 76x76x96

Largeur produit installé 146 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 4

Nombre d'emplacements de modules 4

#### Porte, couvercle

Cadenassable Non

#### Alimentation

**Matières**

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Transparent	Non
Finition métallique	Non

**Connexion**

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

**Accessoires inclus**

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

**Équipement**

Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui

**Identification**

Série	cubyko
Version	FR