



WNC132

Prise double Cubyko verticale 2P+T saillie Gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Fonctions

Raccordement centralisé Oui

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

Modèle

Nombre de modules 4

Compatibilité

Compatible IFTTT Non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Avec ou sans voyant sans

Connectivité

Avec prise USB de charge Non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur produit installé 22.8 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 76x76x99

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 4

Nombre d'emplacements de modules 4

Porte, couvercle

Cadenassable Non

Alimentation

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Transparent	Non
Finition métallique	Non

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Accessoires inclus

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Équipement

Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui

Identification

Série	cubyko
Version	FR