



WNC160

Prise courant SCHUKO couv clape saillie protec renf contre cont acc cubycyco gr/gr

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Fonctions

Protection différentielle intégrée Non

Raccordement centralisé Non

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

Modèle

Nombre de modules 2

Compatibilité

Compatible IFTTT Non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Avec ou sans voyant sans

Connectivité

Avec prise USB de charge Non

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 63 mm

Profondeur produit installé 22.8 mm

Hauteur produit installé 76 mm

Longueur 45 mm

Dimensions (LLxllxhh) 76x76x103

Largeur produit installé 45 mm

Hauteur 76 mm

Largeur 76 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2
Porte, couvercle	
Cadenassable	Non
Alimentation	
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
Matières	
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Connexion	
Nombre de phases accessibles	1
Type de connexion	Quickconnect
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Équipement	
Nombre d'unités	2
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui
Identification	
Série	cubyko
Version	F