



WNE001

Interrupteur va-et-vient Cubyko encastré Gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	vissé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X26
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	mélange de matériaux

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service	-40...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

Identification

Série	cubyko
-------	--------

