



WNE001B

Cubyko inter va-et-vient LT encastré blanc IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 AX

Dimensions

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 83X83X25

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Équipement

Interrupteur de chauffage Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP20

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -15...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

Identification

Série cubyko

Composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)