



WNE025B

Poussoir Cubyko porte-étiquette 1F encastré Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

Dimensions

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 83X83X33

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Matière polypropylène

Connexion

Type de connexion Quickconnect

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service -40...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

Identification

Série cubyko

Composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)