



WNE040B

Double interrupteur va-et-vient Cubyko encastré Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche double
Mode de fixation	vissé

Commandes & indicateurs

Poussoirs	No
-----------	----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X37
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Équipement

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport

-50...50 °C

Identification

Série

cubyko

Composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)