



WNE100

Prise 2P+T Cubyko encastré Gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

Fonctions

Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X39
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Porte, couvercle

Forme de couvercle	couvercle charnière
Cadenassable	Non

Alimentation

Alimentation spéciale de courant

Sans alimentation par courant spécial

Matières

Couleur	encastré gris
Couleur	gris (nuances)
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Matériau	mix
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	verni mat
Transparent	Non
Finition métallique	Non

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	en encastré

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Prise de phase	L1
Type de connexion	Quickconnect

Accessoires inclus

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Équipement

Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Protection	sans protection

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui

Identification

Série	cubyko
Version	FR