



WNE122

Prise double Cubyko horizontale 2P+T encastré Gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Fonctions

Raccordement centralisé Oui

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

Modèle

Nombre de modules 4

Compatibilité

Compatible IFTTT Non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Avec ou sans voyant sans

Connectivité

Avec prise USB de charge Non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 42.5 mm

Hauteur produit installé 45 mm

Dimensions (LLxllxhh) 83X83X42

Largeur produit installé 90 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 4

Nombre d'emplacements de modules 4

Porte, couvercle

Forme de couvercle couvercle charnière

Cadenassable Non

Alimentation

Alimentation spéciale de courant

Sans alimentation par courant spécial

Matières

Couleur RAL

RAL 7011 - Gris fer

Transparent

Non

Finition métallique

Non

Connexion

Type de connexion

Quickconnect

Accessoires inclus

Avec fusible fin

Non

Équipement

Nombre de prises commandées

0

Commutateur marche/arrêt

Non

Intègre porte étiquette transparent

Non

SécuritéCode de protection IK contre les chocs
mécaniques

07

Essai fil incandescent

NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service

-15...30 °C

Température de stockage/transport

-50...50 °C

Isolé

Oui

Identification

Série

cubyko

Version

FR