



WNE123B

Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

Fonctions

Raccordement centralisé	Oui
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Modèle

Nombre de modules	6
-------------------	---

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	42.5 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X45
Largeur produit installé	135 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	6
Nombre d'emplacements de modules	6

Porte, couvercle

Forme de couvercle	couvercle charnière
Cadenassable	Non
Alimentation	
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
Matières	
Couleur	encastré blanc
Couleur	blanc (nuances)
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène (PP)
Matériau	mix
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	matt
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Type de montage	en encastré
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Prise de phase	L1
Type de connexion	Quickconnect
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Équipement	
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Protection	sans protection
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui
Identification	
Série	cubyko

