



WNE123B

**Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

**Fonctions**

Raccordement centralisé	Oui
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

**Modèle**

Nombre de modules	6
-------------------	---

**Compatibilité**

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

**Connectivité**

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	42.5 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X45
Largeur produit installé	135 mm

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural	6
Nombre d'emplacements de modules	6

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle	couvercle charnière
Cadenassable	Non
<b>Alimentation</b>	
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
<b>Matières</b>	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Transparent	Non
Finition métallique	Non
<b>Installation, montage</b>	
Mode de fixation	A vis
<b>Connexion</b>	
Type de connexion	Quickconnect
<b>Accessoires inclus</b>	
Avec fusible fin	Non
<b>Equipement</b>	
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
<b>Standards</b>	
Homologations	NFC 61314
<b>Sécurité</b>	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui
<b>Identification</b>	
Version	FR