



WNE132

**Prise double Cubyko verticale 2P+T encastré Gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation vissé

**Fonctions**

Raccordement centralisé Oui

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Non

**Modèle**

Nombre de modules 4

**Compatibilité**

Compatible IFTTT Non

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux non

Avec ou sans voyant sans

**Connectivité**

Avec prise USB de charge Non

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée 50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 16 A

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 22.8 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 83X83X46

Largeur produit installé 75 mm

**Capacité**

Nombre de module pour l'appareillage mural 4

Nombre d'emplacements de modules 4

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle couvercle charnière

Cadenassable Non

**Alimentation**

Alimentation spéciale de courant

Sans alimentation par courant spécial

**Matières**

Couleur RAL

RAL 7011 - Gris fer

Transparent

Non

Finition métallique

Non

**Connexion**

Type de connexion

Quickconnect

**Accessoires inclus**

Avec fusible fin

Non

**Équipement**

Nombre de prises commandées

0

Commutateur marche/arrêt

Non

Intègre porte étiquette transparent

Non

**Sécurité**Code de protection IK contre les chocs  
mécaniques

07

Essai fil incandescent

NF EN 60-695-2

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-15...30 °C

Température de stockage/transport

-50...50 °C

Isolé

Oui

**Identification**

Série

cubyko

Version

FR