



WXA011

Bande lumineuse pour plaque 1 poste 12/24V pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 24 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 7.5 mA

Dimensions

Profondeur 6.9 mm

Hauteur 39.4 mm

Largeur 87.8 mm

Puissance

Courant absorbé max. 7.5 mA

Matières

Couleur transparent

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Gestion de l'éclairage

Couleur de la lumière blanc

Type de Lampe LED

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série	gallery
Composition	autre
