



WXA454

Support gallery 4 modules entraxe 57mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Dimensions

Profondeur 8.5 mm

Hauteur 73.8 mm

Largeur 130.8 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Couleur gris foncé

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface non traitée

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition élément de base